













NovoTouch

Краткое руководство по использованию


(Только для моделей LK6530i, LK7530i и LK8630i)

Комплектация


			
Отображение	VKA05 Модуль OPS (с антенной)	Пульт ДУ	Шнур питания
			
Настенное крепление	Кабель VGA	Кабель USB	Аудиокабель
			
Стилус - 3 шт.	Компакт-диск с документацией	Батарейки	Краткое руководство по использованию

Установка модуля OPS


1 Извлеките 2 винта, которыми крепится крышка разъема на мониторе, и снимите крышку разъема.




2 Вставьте модуль OPS в соответствующий разъем.



3 Затяните два невыпадающих винта на модуле OPS, чтобы хорошо прикрепить модуль к монитору, а затем установите антенну.




Краткое описание монитора (вид спереди)



- | | |
|---|--|
| 1 Магнитный держатель стилусов | 6 Источник входного сигнала/ кнопка настройки |
| 2 ИК-датчик (для пульта ДУ) | 7 Кнопка уменьшения громкости |
| 3 Кнопка питания/ Светодиодный индикатор состояния | 8 Кнопка увеличения громкости |
| 4 Кнопка Home | 9 Порт USB 3.0 |
| 5 Кнопка Back (Назад) | 10 Порты USB 2.0 - 2 шт. |


Краткое описание монитора (вид сзади)




- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1 Ручка справа | 6 Разъем питания | 11 Выходной порт HDMI |
| 2 Разъем OPS Windows | 7 Динамики | 12 Порт USB 2.0 |
| 3 Винтовые отверстия для настенного монтажа | 8 Разъем для подключения антенны | 13 Входной порт HDMI 1 (2.0) |
| 4 Ручка слева | 9 Светодиодный индикатор питания | 14 Входной порт HDMI 2 (1.4) |
| 5 Выключатель питания | 10 Разъем для карты памяти microSD | 15 Сенсорный порт 1 |

Порты и разъемы (справа)

После установки модуля OPS Android






Порты и разъемы (снизу)




- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 16 Входной порт DisplayPort | 21 Порт ЛВС (RJ-45) | 26 Выходной аудио разъем |
| 17 Входной порт VGA | 22 Входной порт HDMI 3 (1.4) | 27 Порт USB 2.0 |
| 18 Порт USB 3.0 | 23 Входной аудио разъем | 28 Входной порт AV |
| 19 Кнопка восстановления | 24 Сенсорный порт 2 | 29 Порт RS-232 |
| 20 Порты USB 3.0 - 2 шт. | 25 Коаксиальный выходной разъем | 30 [ОТКЛЮЧЕНО] Порт ЛВС (RJ-45) |

Подключения



Пульт ДУ




- | | |
|--|--|
| 1 Power (Питание) | 14 F1 - F12* |
| 2 Меню Windows* | 15 Откл. звука |
| 3 Клавиша пробела* | 16 Закрыть окно* |
| 4 Цифровая клавиатура | 17 Переключить окно* |
| 5 Кнопка отображения сведений | 18 Функциональная клавиша |
| 6 Источник входного сигнала | 19 Начальный экран |
| 7 Блокировка/ снятие блокировки кнопок и сенсорного экрана | 20 Меню параметров |
| 8 Пустой экран | 21 Заморозить экран |
| 9 Блокировка/ снятие блокировки кнопок | 22 Клавиша Backspace |
| 10 Кнопки навигации | 23 Блокировка/ снятие блокировки сенсорного экрана |
| 11 Функция Quick Draw | 24 Back (Назад) |
| 12 Page Up/Down* | 25 Volume +/- (Громкость +/-) |
| 13 Функциональные клавиши | |


*Функции доступны только в случае установки на мониторе дополнительного модуля OPS Windows.

Подготовка к эксплуатации


Подключите шнур питания к монитору и источнику питания.



Установите выключатель питания в положение "Вкл." и нажмите кнопку питания на мониторе или пульте ДУ.



Начальный экран



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Приложение Remote Viewer Presentation | 5 Меню "Сервис" |
| 2 Веб-браузер | 6 Меню "Все приложения" |
| 3 Приложение Note Drawing | 7 Приложение "Диспетчер файлов" |
| 4 Меню источника входного сигнала | 8 Меню параметров Android |

vivitek®
Vivid Color. Vivid Life

Vivitek America (Америка)

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A. (США)
Тел.: +1-510-668-5100
Факс: +1-510-668-0680

Vivitek Asia (Азия)

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C. (Тайвань, КР)
Тел.: +886-2-8797-2088
Факс: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe (Европа)

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands (Нидерланды)
Тел.: +31-20-800-3960
Факс: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

A brand of DELTA